


※サイズにより調整コネクタを使用



※1 製作上、図面と現物で多少異なる場合があります。(主に調整材の有無)
※2 部材ロット等により、奥行±2mm、間口±1mm程度の誤差がでる場合があります。

⑥	スペーサー	ネオブレンゴム	
⑤	縮み防止ピン	SUS	
④	調整コネクタ (3mm)	エラストマー	寸法調整時のみ使用
③	メインコネクタ (5mm)	エラストマー	
②	ブラシ	表材：ポリプロピレン ベース：ポリプロピレン	
①	アルミプロフィール	アルミ	
	部品名	規格 材質	備考

現場名			御 承 認 印
製品名 Clic-40ライト ブラシ			年 月 日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2024. 11. 28
ミヅシマ工業株式会社			