


フリーハードル

ST-II



フリーハードル ST-II 樹脂グレーチングの新しいスタンダード

ジョイント部にこだわり！

ジョイント部に柔らかいエラストマー樹脂を使用する事で、曲線だけでなく、直線でも自然な流れを演出します。さらに巻き取りもスムーズにおこなえます。


表面形状にこだわり！

表面のブリッジ形状が縦横どちらからの歩行でも安定した滑り止め効果を提供します。材質は軟質樹脂の為、足ざわりも快適です。

設置対応にこだわり！

さまざまな場所での使用を考慮して逆目仕様対応が可能になっています。今まで使用が難しかった車椅子等が通る入口部等での使用にお勧めします。
(GMタイプ：巻取り不可)


キャップ：グレー



キャップ：アイボリー



ジョイント部に柔らかいエラストマー樹脂を使用する事で、メンテナンス等での巻き取りもスムーズにおこなえます。



■フリー・ハードル S T-II

●材質：軟・硬質塩化ビニール（防カビ剤配合）

エンドキャップ：AES樹脂 ジョイント：エラストマー

●本体1枚サイズ：150mm～300mm巾×長さ約1M×高さ26mm

●カラー：本体：アイボリー キャップ：アイボリー・グレー

※連結部材には直線用・曲線用タイプがあります。

品番	規格	サイズ	1枚価格（括弧内は税抜価格）
431-220	#150	150mm×1M	¥14,300（¥13,000）
431-221	#151-199	151-199mm×1M	¥17,600（¥16,000）
431-222	#200	200mm×1M	¥17,600（¥16,000）
431-223	#201-249	201-249mm×1M	¥21,450（¥19,500）
431-224	#250	250mm×1M	¥21,450（¥19,500）
431-225	#251-300	251-300mm×1M	¥24,750（¥22,500）

表面のブリッジ形状が縦横どちらからの歩行でも安定した滑り止め効果を提供します。材質は軟質樹脂の為、足ざわりも快適です。



本体同士のジョイントは、はめ込み式ですので簡単におこなえます。
(通常規格品1Mタイプの場合)

■フリー・ハードル S T-II GM（逆目仕様）



補強タイプは内部にステンレスが入っています。

●材質：軟・硬質塩化ビニール（防カビ剤配合）

エンドキャップ：AES樹脂 補強：ステンレス

ジョイント：エラストマー シャフト：ステンレス

●本体サイズ：奥行150mm～250mm

間口1M×高さ26mm

●カラー：本体：アイボリー キャップ：アイボリー

※曲線・巻取・ジョイントはできません。

※奥行は本体ピッチの関係上、指示寸法での製作ができない場合がありますのでご注意ください。

■通常タイプ

品番	規格	サイズ	1枚価格（括弧内税抜価格）
431-240	GM#150	150mm×1M	¥20,900（¥19,000）
431-241	GM#151-199	151-199mm×1M	¥27,500（¥25,000）
431-242	GM#200	200mm×1M	¥25,300（¥23,000）
431-243	GM#201-249	201-249mm×1M	¥35,200（¥32,000）
431-244	GM#250	250mm×1M	¥31,350（¥28,500）
431-245	GM#251-299	201-249mm×1M	¥45,650（¥41,500）
431-246	GM#300	250mm×1M	¥45,650（¥41,500）

■補強タイプ

品番	規格	サイズ	1枚価格（括弧内税抜価格）
431-250	GM-H#150	150mm×1M	¥25,300（¥23,000）
431-251	GM-H#151-199	151-199mm×1M	¥35,200（¥32,000）
431-252	GM-H#200	200mm×1M	¥32,450（¥29,500）
431-253	GM-H#201-249	201-249mm×1M	¥42,900（¥39,000）
431-254	GM-H#250	250mm×1M	¥37,950（¥34,500）
431-255	GM-H#251-299	201-249mm×1M	¥51,700（¥47,000）
431-256	GM-H#300	250mm×1M	¥48,400（¥44,000）

環境づくりのパイオニア
ミツシマ工業株式会社 <https://www.mizushima21.co.jp/>

日本部 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-6-7 TEL 06-6534-1201㈹
京都工場 〒601-8203 京都市南区久世築山町380-2 TEL 075-934-6661㈹
東京営業所 〒120-0022 東京都足立区柳原2-54-12 TEL 03-3870-4715㈹
名古屋営業所 〒462-0047 名古屋市北区金城町3-26-1 TEL 052-911-4306㈹
大阪営業所 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-6-7 TEL 06-6531-7571㈹
□福岡地区駐在